

Garant**Rýchlovýmenná vyvrtávacia tyč TK, ľavé, Stopka Ø DS / veľkosť doštičky:
8/05mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268119 8/05
GTIN	4062406584153
Trieda položky	21P

Technický opis

Šírka hrdla L ₄	6 mm
Celková dĺžka L	57 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	9,2 mm
Držiak ISO-kód	E08X SVXCR/L05
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Odsadenie stredu L ₃	5 mm
Dĺžka hlavy L ₁	26 mm
Úžitková hĺbka T	3 mm
Veľkosť doštičiek	5 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Uhol nastavenia k	113 Stupeň
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Rezný materiál	HM
Vnútorne chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 26	269028 26
--	-----------