

Garant**Rýchlovýmenná vyvrtávací tyč TK, pravé, Stopka Ø DS / veľkosť doštičky: 8/05mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268118 8/05
GTIN	4062406584146
Trieda položky	21P

Technický opis

Úžitková hĺbka T	3 mm
Dĺžka hlavy L ₁	26 mm
Celková dĺžka L	57 mm
Držiak ISO-kód	E08X SVXCR/L05
Ø stopky D _s	8 mm
Uhol nastavenia k	113 Stupeň
Veľkosť doštičiek	5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	9,2 mm
Šírka hrdla L ₄	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Odsadenie stredu L ₃	5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Rezný materiál	HM
Vnútorne chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 26	269028 26
--	-----------