

**Garant****Rýchlovýmenná vyvrtávacia tyč TK, ľavé, Stopka Ø DS / veľkosť doštičky:  
8/05mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268125 8/05
GTIN	4062406584214
Trieda položky	21P

**Technický opis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	6 mm
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Úžitková hĺbka T	3,5 mm
Veľkosť doštičiek	5 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	26 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	5,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	10,2 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Celková dĺžka L	57 mm
Držiak ISO-kód	E08X SVVCR/L05
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Rezný materiál	HM
Vnútorne chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 26	269028 26
--	-----------