


**Zásuvková lišta IP44, Počet zásuviek: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081169 5
GTIN	4007123647576
Trieda položky	08B

Popis**Prevedenie:**

S osvetleným bezpečnostným spínačom a podstavcom zásuviek otočeným o 45°. Menovitý výkon 3500 W (16 A).

Zásuvky chránené proti striekajúcej vode so samozatváracími sklopnými krytmi a tesniacimi krúžkami. Nerozbitné plastové puzdro odolné voči nárazom so stabilným závesným strmeňom. So zásuvkami pre **krajiny F, B, PL a CZ**.

Technický opis

vhodné pre krajiny	F/ B/ PL/ CZ
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Počet zásuviek 230 V/16 A	5
Typ zástrčky Vstup	E
Počet zásuviek	5
Dĺžka lišty	520 mm
Zloženie kábla	3G1,5

Trieda kábla	H07RN-F
Dĺžka kábla	2 m
Druh produktu	Zásuvková lišta