


Garant UNILINE

UNI Panel, Typ: M**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955440 M
GTIN	4062406583293
Trieda položky	9GC

Popis**Prevedenie:**

Tenký podstavec z ocelového plechu, dvojstenný s dierovanou stenou $\square 9 \times 9$ mm na oboch stranách v rastri 37 mm na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Stabilný podstavec antracitovej farby umožňuje jednoduché postavenie a premiestnenie.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nie je možné konfigurovať.**

Upozornenie:

Označovacie tabule nájdete pod č. 955442 – 955444. Vhodné piktogramy (rôzne aplikácie) pre označovacie tabule nájdete pod č. 955474.

Technický opis

Výška	1565 mm
Šírka	390 mm
Séria	Panel
Hmotnosť	31 kg

Hĺbka	440 mm
Nosnosť	30 kg
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Druh produktu	Stojan z dierovanej steny