

Garant UNILINE

**UNI Panel, Typ: L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955440 L
GTIN	4062406583309
Trieda položky	9GC

**Popis****Prevedenie:**

Tenký podstavec z ocelového plechu, dvojstenný s dierovanou stenou  $\square 9 \times 9$  mm na oboch stranách v rastri 37 mm na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Stabilný podstavec antracitovej farby umožňuje jednoduché postavenie a premiestnenie.

**Povrchová úprava farby:**

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nie je možné konfigurovať.**

**Upozornenie:**

Označovacie tabule nájdete pod č. 955442 – 955444. Vhodné piktogramy (rôzne aplikácie) pre označovacie tabule nájdete pod č. 955474.

**Technický opis**

Nosnosť	30 kg
Šírka	610 mm
Séria	Panel
Hmotnosť	45 kg

Výška	2165 mm
Hĺbka	440 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Druh produktu	Stojan z dierovanej steny