


Garant UNILINE

UNI Wall stacionárna, Typ: M**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955450 M
GTIN	4062406584597
Trieda položky	9GC

Popis**Prevedenie:**

Veľmi stabilný, dvojstenný podstavec z ocelového plechu, obojstranne použiteľné dierované steny 9×9 mm v rasti 37 mm na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Stabilný podstavec antracitovej farby umožňuje jednoduché postavenie a premiestnenie.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nie je možné konfigurovať.**

Upozornenie:

Označovacie tabule nájdete pod č. 955453. Vhodné piktogramy (rôzne aplikácie) pre označovacie tabule nájdete pod č. 955474.

Technický opis

Výška	1920 mm
Šírka	600 mm
Nosnosť	75 kg
Úžitková šírka	600 mm

Hĺbka	750 mm
Séria	Wall
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Druh produktu	Stojan z dierovanej steny