

Garant UNILINE

Súprava kolies pre UNI Line 4-dielna, Typ: 1**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 955459 1 |
| GTIN | 4062406584702 |
| Trieda položky | 9GC |

Popis**Prevedenie:**

Kolieska s priemerom 125 mm. Ideálne aj pre nerovné podklady. Ochrana proti namotávaniu vlákien zabráni zablokovaniu kolieska. Optimálny pokojný chod vďaka kvalitným guľôčkovým ložiskám. S polyuretánovým behúňom nezanechávajúci stopy, minimálnym valivým odporom a nízkou hlučnosťou počas jazdy. Nosnosť na koliesko 200 kg. Maximálna nosnosť pri používaní 4 koliesok: 600 kg.

Rozsah balenia:

2 vodiace a 2 vodiace zastavovacie kolieska s parkovacími brzdami pre koleso a otočný veniec. Vrátane upevňovacieho materiálu.

Povrchová úprava farby:

Pozinkované, nekonfigurovateľné.

Technický opis

| | |
|----------------|--------|
| Nosnosť na kus | 200 kg |
| Výška | 150 mm |
| Stavebná výška | 150 mm |
| Ø kolesa | 125 mm |
| Druh produktu | Koleso |

