


Garant UNILINE

UNI Tower tacionárna, typ H, Typ: L**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955461 L
GTIN	4062406584696
Trieda položky	9GC

Popis**Prevedenie:**

Reprezentatívny, modulárny systém zásobovania pre priamy prístup k pracovným materiálom a rýchlu vizualizáciu informácií. Voľne konfigurovateľné vďaka širokému spektru príslušenstva a dokonalej kompatibilitě so systémom Easyfix. Variabilné a univerzálne použiteľné pre rôzne aplikácie a konfigurácie, napr. pre implementáciu 5S, poskytovanie materiálov prvej pomoci, čistiacich prostriedkov, nástrojov, informácií atď.

Všetky vnútorné a vonkajšie strany s perforovanými stenami 9×9 mm v 37 mm mriežke na umiestnenie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Rýchlo viditeľné vo výrobnej oblasti vďaka voliteľným signalizačným nadstavcom v rôznych farbách. Voliteľné uzamykateľné dvere ponúkajú možnosť bezpečného uskladnenia. Tvar H: 2 bočné steny so stredovým priecnym panelom. Vpredu a vzadu je možné namontovať police a dvere. Nie je možná inštalácia zásuvky.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, **práškov nanošaný lak**, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nie je možné konfigurovať.**

Upozornenie:

Príslušenstvo ako nástavce, piktogramy, police, zásuvky, dvierka a madlá na tlačenie nájdete pod číslami 955474 – 955499.

Technický opis

Šírka	750 mm
Nosnosť	150 kg
Hmotnosť	92 kg
Séria	Tower
Úžitková šírka	690 mm
Hĺbka	750 mm
Úžitková hĺbka	2 × 255 mm
Výška	1920 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Prestavenie výšky v mriežke	37
Druh produktu	Dierovaná stena Veža