


Garant UNILINE

UNI Wall pojazdný, Typ: M**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955451 M
GTIN	4062406584719
Trieda položky	9GC

Popis**Prevedenie:**

Veľmi stabilný, dvojstenný podstavec z ocelového plechu, obojstranne použiteľné dierované steny 9×9 mm v rastri 37 mm na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Stabilný podstavec antracitovej farby umožňuje jednoduché postavenie a premiestnenie. So 4 vodiacimi kolieskami, \varnothing 125 mm, 2 s parkovacou brzdou.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nie je možné konfigurovať.**

Upozornenie:

Označovacie tabule nájdete pod č. 955453. Vhodné piktogramy (rôzne aplikácie) pre označovacie tabule nájdete pod č. 955474.

Technický opis

Šírka	600 mm
Výška	2067 mm
Séria	Wall
\varnothing kolesa	125 mm

Úžitková šírka	600 mm
Hĺbka	750 mm
Nosnosť	75 kg
Hmotnosť	69 kg
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Druh produktu	Stojan z dierovanej steny

Príslušenstvo

Súprava kolies pre UNI Line 4-dielna Typ 1	955459 1
UNI Wallstacionárna Typ M	955450 M