


Garant UNILINE

UNI Tower pojazdná, typ U, Typ: L**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955462 L
GTIN	4062406584733
Trieda položky	9GC

Popis**Prevedenie:**

Reprezentatívny, modulárny systém zásobovania pre priamy prístup k pracovným materiálom a rýchlu vizualizáciu informácií. Voľne konfigurovateľné vďaka širokému spektru príslušenstva a dokonalej kompatibilite so systémom Easyfix. Variabilné a univerzálne použiteľné pre rôzne aplikácie a konfigurácie, napr. pre implementáciu 5S, poskytovanie materiálov prvej pomoci, čistiacich prostriedkov, nástrojov, informácií atď.

Všetky vnútorné a vonkajšie strany s perforovanými stenami 9×9 mm v 37 mm mriežke na umiestnenie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Rýchlo viditeľné vo výrobnej oblasti vďaka voliteľným signalizačným nadstavcom v rôznych farbách. Voliteľné uzamykateľné dvere ponúkajú možnosť bezpečného uskladnenia. So 4 vodiacími kolieskami, \varnothing 125 mm, 2 s parkovacou brzdou.

Tvar U: 2 bočné steny so zadnou stenou. Montáž zásuvky je možná len vo veľkosti M. Na jednu vežu je možné nainštalovať maximálne 1 zásuvkový blok.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, **práškovy nanášaný lak**, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nie je možné konfigurovať.**

Upozornenie:

Príslušenstvo ako nástavce, piktogramy, police, zásuvky, dvierka a madlá na tlačenie nájdete pod číslami 955474 – 955499.

Technický opis

Výška	2070 mm
Hmotnosť	96 kg
Nosnosť	150 kg
Úžitková hĺbka	510 mm
Úžitková šírka	690 mm
Šírka	750 mm
Ø kolesa	125 mm
Hĺbka	750 mm
Séria	Tower
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Prestavenie výšky v mriežke	37
Druh produktu	Dierovaná stena Veža

Príslušenstvo

Súprava kolies pre UNI Line 4-dielna Typ 1	955459 1
UNI Towerstacionárna, typ U Typ L	955460 L