


Garant UNILINE

**UNI Tower pojazdná, typ H, Typ: L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955463 L
GTIN	4062406584757
Trieda položky	9GC

**Popis****Prevedenie:**

Reprezentatívny, modulárny systém zásobovania pre priamy prístup k pracovným materiálom a rýchlu vizualizáciu informácií. Voľne konfigurovateľné vďaka širokému spektru príslušenstva a dokonalej kompatibilite so systémom Easyfix. Variabilné a univerzálne použiteľné pre rôzne aplikácie a konfigurácie, napr. pre implementáciu 5S, poskytovanie materiálov prvej pomoci, čistiacich prostriedkov, nástrojov, informácií atď.

Všetky vnútorné a vonkajšie strany s perforovanými stenami  $9 \times 9$  mm v 37 mm mriežke na umiestnenie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Rýchlo viditeľné vo výrobnej oblasti vďaka voliteľným signalizačným nadstavcom v rôznych farbách. Voliteľné uzamykateľné dvere ponúkajú možnosť bezpečného uskladnenia. So 4 vodiacími kolieskami,  $\varnothing$  125 mm, 2 s parkovacou brzdou.

Tvar H: 2 bočné steny so stredovým priečnym panelom. Vpredu a vzadu je možné namontovať police a dvere. Nie je možná inštalácia zásuvky.

**Povrchová úprava farby:**

Dvojfarebný, **práškovy nanášaný lak**, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nie je možné konfigurovať.**

**Upozornenie:**

Príslušenstvo ako nástavce, piktogramy, police, zásuvky, dvierka a madlá na tlačenie nájdete pod číslami 955474 – 955499.

## Technický opis

Úžitková šírka	690 mm
Úžitková hĺbka	2 × 255 mm
Hĺbka	750 mm
Séria	Tower
Ø kolesa	125 mm
Nosnosť	150 kg
Hmotnosť	96 kg
Šírka	750 mm
Výška	2070 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Prestavenie výšky v mriežke	37
Druh produktu	Dierovaná stena Veža

## Príslušenstvo

Súprava kolies pre UNI Line 4-dielna Typ 1	955459 1
UNI Tower tacionárna, typ H Typ L	955461 L