

Garant GRIDLINE

Vertikálna skriňa, šírka 20G, 1 samonosný výsuv 12G, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 943102 1000 |
| GTIN | 4062406585860 |
| Trieda položky | 9GI |

Popis**Prevedenie:**

Vertikálne skrinky v 20 × 28G sú osadené **samosnými výsuvmi**, ktoré majú **samostatnú poistku proti vytiahnutiu**, a preto možno vždy otvoriť iba jeden výsuv. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími páskami.

Rámy výsuvov majú raster dierovanej steny s 9×9 mm v 37 mm rasti na upevnenie nosičov náradia, policových skriň a dierovaných stien. Vertikálne skrinky sú pripravené na upevnenie do podlahy alebo na stenu a **je potrebné ich zaistiť proti prevráteniu**.

Uzamykateľné pomocou cylindrickej zámky. Všetky výsuvy sa uzamykajú spolu.

Zvláštne príslušenstvo:

Vertikálne výsuvy môžu byť vybavené:

policou č.943160, dierovaným panelom č.943166, šikmou policou č.943162 a č.943163, multifixovou koľajnicou č.943170.

Povrchová úprava farby:

Korpus a výsuvné teleso v svetlosivej farbe RAL 7035, predné zvislé výsuvy v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Výsuvné teleso nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

| | |
|---|---|
| Hmotnosť | 70 kg |
| Vertikálny výsuv Úžitková hĺbka | 600 mm |
| Hĺbka | 700 mm |
| Šírka | 500 mm |
| ComfortClose | nie |
| Hĺbka v G | 28 |
| Šírka v G | 20 |
| Vertikálny výsuv Nosnosť | 350 kg |
| Výška | 1000 mm |
| Vertikálny výsuv Prevedenie | samonosné |
| Vertikálny výsuv Úžitková výška | 691 mm |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno |
| Vertikálny výsuv Úžitková šírka | 300 mm |
| Počet výsuvov | 1 |
| Skrinka Konštrukcia | Základná skriňa |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1000 kg |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu |
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm |
| Prestavenie výšky v mriežke | 37 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Vertikálna skriňa |