

Garant GRIDLINE

Vertikálna skriňa, šírka 20G, 2 samonosné výsuvy 6G, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	943104 2000
GTIN	4062406586034
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Vertikálne skrinky v 20 × 28G sú osadené **samosnými výsuvmi**, ktoré majú **samostatnú poistku proti vytiahnutiu**, a preto možno vždy otvoriť iba jeden výsuv. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími páskami.

Rámy výsuvov majú raster dierovanej steny s 9×9 mm v 37 mm rasti na upevnenie nosičov náradia, policových skriň a dierovaných stien. Vertikálne skrinky sú pripravené na upevnenie do podlahy alebo na stenu a **je potrebné ich zaistiť proti prevráteniu**.

Uzamykateľné pomocou cylindrickej zámky. Všetky výsuvy sa uzamykajú spolu.

Zvláštne príslušenstvo:

Vertikálne výsuvy môžu byť vybavené:

policou č.943160, dierovaným panelom č.943166, šikmou policou č.943162 a č.943163, multifixovou koľajnicou č.943170.

Povrchová úprava farby:

Korpus a výsuvné teleso v svetlosivej farbe RAL 7035, predné zvislé výsuvy v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Výsuvné teleso nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Hĺbka	700 mm
Hmotnosť	112 kg
Vertikálny výsuv Úžitková šírka	150 mm
Počet výsuvov	2
Šírka v G	20
Šírka	500 mm
ComfortClose	nie
Hĺbka v G	28
Výška	2000 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Vertikálny výsuv Prevedenie	samonosné
Vertikálny výsuv Nosnosť	175 kg
Vertikálny výsuv Úžitková hĺbka	600 mm
Vertikálny výsuv Úžitková výška	1691 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrinka
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke	37 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vertikálna skriňa