

Garant UNILINE

**Dvierka polovičná výška, inštalácia dolu, Typ: L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955491 L
GTIN	4062406586140
Trieda položky	9GC

**Popis****Prevedenie:**

Dvere pre UNI Tower vyrobené z ocelového plechu, zvnútra zosilnené a uzamykateľné pomocou 2K-Haptoprene® kľučky s cylindrickým zámkom.

**Vhodné pre:**

UNI Tower v tvare U, možno inštalovať len do spodnej polovice.

**Rozsah balenia:**

Dvere závesné vpravo s traverzou, zarážkou dverí a krytom priehradky dverí.

**Povrchová úprava farby:**

Antracitová RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Nie je možné konfigurovať.**

**Technický opis**

Výška	794 mm
Šírka	684 mm
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	Krídlové dvere

