

Garant UNILINE

Dvierka plná výška, Typ: M**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955490 M
GTIN	4062406586096
Trieda položky	9GC

Popis**Prevedenie:**

Dvere pre UNI Tower vyrobené z ocelového plechu, zvnútra zosilnené a uzamykateľné pomocou 2K-Haptoprene® kľučky s cylindrickým zámkom.

Vhodné pre:

UNI Tower, U- a H-tvar.

Rozsah balenia:

Pravé pántové dvere s traverzami a pántom dverí.

Povrchová úprava farby:

Antracitová RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Nie je možné konfigurovať.**

Technický opis

Hmotnosť	16 kg
Šírka	534 mm
Výška	1792 mm
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka

Druh produktu

Křídlové dveře