

Garant UNI LINE

**Zásuvkový modul pre Tvar U, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 955486 3      |
| GTIN             | 4062406586089 |
| Trieda položky   | 9GC           |

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvkový modul pre UNI Tower veľ. M v tvare U. Modul je možné zavesiť do UNI Tower v akejkoľvek výške. Je možný len jeden zásuvkový modul na vežu. Zásuvky **100 % plnovýsuv** 20 × 16G, nie je možné samostatne uzamknúť. Zásuvky s **uvolnením zásuvky jednou rukou**. Nosnosť jednej zásuvky 40 kg.

**Vhodné pre:**

UNI Tower, UNI Z-Tower.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 125, 125

**Povrchová úprava farby:**

Korpus zásuvky strieborný, čelo zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Nie je možné konfigurovať.**

**Technický opis**

|  |            |
|--|------------|
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 %      |
| Zásuvky Jednotlivé odblokovanie        | jednoručný |
| Zásuvky Úžitková šírka v G             | 20         |
| Zásuvka Úžitková plocha v G            | 20×16      |
| Hĺbka                                  | 477 mm     |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G             | 16         |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 40 kg   |
| Prestavenie výšky v mriežke    | 37 mm   |
| Šírka                          | 540 mm  |
| Hmotnosť                       | 13 kg   |
| Výška                          | 247 mm  |
| Druh produktu                  | Zásuvka |