

Garant GRIDLINE

Vertikálna skriňa, šírka 30G, 4 samonosné výsuvy 6G, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	943114 2000
GTIN	4062406586171
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Vertikálne skrinky v 30 × 28G sú osadené **samonosnými výsuvmi**, ktoré majú **samostatnú poistku proti vytiahnutiu**, a preto možno vždy otvoriť iba jeden výsuv. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi.

Rámy výsuvov majú raster dierovanej steny s $\square 9 \times 9$ mm v 37 mm rasti na upevnenie nosičov náradia, policových skriň a dierovaných stien. Vertikálne skrinky sú pripravené na upevnenie do podlahy alebo na stenu a **je potrebné ich zaistiť proti prevráteniu**.

Uzamykateľné pomocou cylindrickej zámky. Všetky výsuvy sa uzamykajú spolu.

Zvláštne príslušenstvo:

Vertikálne výsuvy môžu byť vybavené:

policou č.943160, dierovaným panelom č.943166, šikmou policou č.943162 a č.943163, multifixovou koľajnicou č.943170.

Povrchová úprava farby:

Korpus a výsuvné teleso v svetlosivej farbe RAL 7035, predné zvislé výsuvy v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Výsuvné teleso nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Šírka	750 mm
Vertikálny výsuv Nosnosť	175 kg
Vertikálny výsuv Úžitková šírka	150 mm
Vertikálny výsuv Prevedenie	samonosné
Šírka v G	30
Výška	2000 mm
Vertikálny výsuv Úžitková hĺbka	600 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	163 kg
Vertikálny výsuv Úžitková výška	1691 mm
Hĺbka	700 mm
ComfortClose	nie
Hĺbka v G	28
Počet výsuvov	4
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke	37 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vertikálna skriňa