

Garant UNILINE

UNI Tower pojazdná, typ U, Typ: M**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955465 M
GTIN	4062406586218
Trieda položky	9GC

Popis**Prevedenie:**

Modulárny systém zásobovania pre priamy prístup k pracovným materiálom a rýchlu vizualizáciu informácií. Voľne konfigurovateľné vďaka širokému spektru príslušenstva a dokonalej kompatibilite so systémom Easyfix.

Dierované steny 9×9 mm v rastru 37 mm na všetkých stranách, zvnútra aj zvonka, na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Tvar U: 2 bočné steny so zadnou stenou. Možnosť montáže zásuviek a dvierok.

Rozsah balenia:

UNI Tower č.955462 veľ. M; 2 police č. 955481 veľ. M; Nadstavec č. 955475 veľ. ŠEDÁ; Rukoväť č. 955496 veľ. 1.

So 4 otočnými kolieskami \varnothing 125 mm, 2 s parkovacími brzdami.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, **práškovy nanášaný lak**, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nie je možné konfigurovať.**

Upozornenie:

Ďalšie príslušenstvo ako piktogramy, police, zásuvky a dvierka nájdete pod číslom 955474 – 955499.

Technický opis

Nosnosť	150 kg
Výška	2290 mm
Úžitková šírka	540 mm
Hmotnosť	105 kg
Ø kolesa	125 mm
Šírka	720 mm
Hĺbka	750 mm
Úžitková hĺbka	510 mm
Séria	Tower
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečníka (na kov)	100
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Prestavenie výšky v mriežke	37
Druh produktu	Dierovaná stena Veža

Príslušenstvo

Posuvná úchytka UNU Line Typ 1	955496 1
UNI Towerpojzdná, typ U Typ M	955462 M
Nástavec preUNI Tower M Typ GREY	955475 GREY
Súprava kolies pre UNI Line 4-dielna Typ 1	955459 1
UNI Towerstacionárna, typ U Typ M	955460 M