

Kalibrácia obojstranne Momentová skúšačka/senzor, Maximálny ťahovací moment: 1000/2Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	020140 1000/2
GTIN	2050002054653
Trieda položky	49X

Popis

Upozornenie:

Pravá / ľavá kalibrácia.

Všetky kalibrácie krútiaceho momentu vrátane nastavenia a dokumentácie stavu dodávky.

Pravá / ľavá kalibrácia.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	1000 Nm
Kalibrácia	O4