

**Garant****Súprava technických fréz 5-dielna, GARANT Master UNI – stredná, HM, Počet frézovacích kolíkov: 5**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	541405 5
GTIN	4062406587062
Trieda položky	51D

## Popis

### Prevedenie:

**Sortiment tvrdokovových fréz Multi Cut s bežnými tvarovými variantmi.**

**Novo vyvinutá inovatívna geometria zubov** umožňuje **vysoký rezný výkon s extrémne hladkým chodom a zároveň veľmi dobrou ovládateľnosťou**. Vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky) sa pri hrubovacích a dokončovacích prácach dosahuje vysoká kvalita povrchu.

- **Vysoký úber materiálu.**
- **Hladký chod.**
- **Nízka tepelná záťaž, dlhá životnosť. zlepšené odvádzanie triesok.**
- **Univerzálne použiteľné na ocel, INOX, hliník.**

Stopka  $\varnothing$  6 mm.

**Frézy GARANT** sú vyrobené z vysokovýkonných tvrdokovov s vysokou húževnatosťou a najvyššou stabilitou reznej hrany výhradne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

### Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie,

opracovanie zvarov a povrchov.

**Rozsah balenia:**

1 ks č. 540220 veľ. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

**Upozornenie:**

Materiály so zlou tepelnou vodivosťou: Znížte rýchlosť, aby ste zabránili sfarbeniu otrepu na modro a rozmazaniu.

## Technický opis

Rezný materiál	HM
Ø stopky	6 mm
Počet frézovacích kolíkov	5
Druh produktu	Technická fréza

## Príslušenstvo

Technická fréza GARANT Master UNI – stredný Typ D0807	540220 D0807
Technická fréza GARANT Master UNI – stredný Typ C0616	540220 C0616
Technická fréza GARANT Master UNI – stredný Typ M1020	540220 M1020
Technická fréza GARANT Master UNI – stredný Typ G0618	540220 G0618
Technická fréza GARANT Master UNI – stredný Typ A0616	540220 A0616