

Garant GRIDLINE

Skrinka na čistiace prostriedky Šírka 30G s celoplechovými krídlovými dverami, Výška mm / typ: 2000-2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 987030 2000-2 |
| GTIN | 4062406588519 |
| Trieda položky | 9GI |

Popis**Prevedenie:**

Univerzálna skrinka na skladovanie čistiacich prostriedkov, čistiacich prístrojov a oblečenia. Pozinkované police je možné umiestniť do rastra 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s **cylindrickým zámkom**. Vyrovnávací podstavec so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovnosti podlahy. Nosnosť políc 25 kg. Dierovanie 9 × 9 mm v rastrí 37 mm na spodnej strane skrinky **na upevnenie háčikov a držiakov Easyfix** (v skupine 95).

Rozsah balenia:

Praktické priebežné rozdelenie s 4 policami šírka 13 G. Prídavné dno priehradky so šírkou 13G s lištou s háčikmi na oblečenie (s 3 háčikmi).

Rozsah balenia:

Lišta na ramienka na šaty Č. 940610: 1

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Skrinky na čistiace prostriedky sú rozmerovo kompatibilné so všetkými skrinkami GridLine s hĺbkou 20G a možno ich s nimi ľubovoľne kombinovať. Ďalšie príslušenstvo, police a zásuvky, nájdete v skupine 94.

Technický opis

| | |
|--|--|
| Hĺbka v G | 20 |
| Výška | 2000 mm |
| Hĺbka | 500 mm |
| Šírka v G | 30 |
| Úžitková výška | 1840 mm |
| Hmotnosť | 104 kg |
| Šírka | 750 mm |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov) | 25 kg |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1000 kg |
| Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň |
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Skrinka na čistiace prostriedky |

Príslušenstvo

| | |
|---|-----------|
| Lišta na ramienka na šaty Pre šírku skriň / oddielov v G 30 | 940610 30 |
|---|-----------|