

Garant GRIDLINE

**Skrinka na čistiace prostriedky Šírka 40G s celoplechovými krídlovými dverami, Výška mm / typ: 2000-5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	987031 2000-5
GTIN	4062406588540
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Univerzálna skrinka na skladovanie čistiacich prostriedkov, čistiacich prístrojov a oblečenia. Pozinkované police je možné umiestniť do rastra 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s **cylindrickým zámkom**. Vyrovnávací podstavec so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovnosti podlahy. Nosnosť políc 25 kg. Dierovanie 9 × 9 mm v rastrí 37 mm na spodnej strane skrinky **na upevnenie háčikov a držiakov Easyfix** (v skupine 95).

**Rozsah balenia:**

Praktické rozdelenie s 3 policami šírka 20 G. Vyberateľná dierovaná stena. Prídavná dierovaná stena na vnútornej stene skrine. Vrátane háčikov a držiakov Easyfix.

**Rozsah balenia:**

Hák Easyfix Č. 955505 Veľ. 50: 5

Hák Easyfix Č. 955605 Veľ. 60: 2

Držiak Easyfix Č. 9554665 Veľ. 18–26: 2

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

Skrinky na čistiace prostriedky sú rozmerovo kompatibilné so všetkými skrinkami GridLine s hĺbkou 20G a možno ich s nimi ľubovoľne kombinovať. Ďalšie príslušenstvo, police a zásuvky, nájdete v skupine 94.

## Technický opis

Výška	2000 mm
Šírka	1000 mm
Hĺbka v G	20
Šírka v G	40
Hĺbka	500 mm
Hmotnosť	111 kg
Úžitková výška	1840 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	25 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skrinka na čistiace prostriedky

## Príslušenstvo

Flexibilný držiak svorky Easyfix Ø svorky 18-26	955665 18-26
Držiak potrubia Easyfix Vnútorný Ø 60	955605 60
Držiak náradia Easyfix 45° Úžitková hĺbka 50	955505 50