


Garant UNILINE

GARANT Uni Line Tower v tvare H asymetrický stacionárna, Typ: L**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	987104 L
GTIN	4062406587888
Trieda položky	9GC

Popis**Prevedenie:**

Modulárny systém zásobovania pre priamy prístup k pracovným materiálom a rýchlu vizualizáciu informácií.

GARANT Uni Line Tower asymetrický tvar H je **zaťažiteľný z oboch strán**. V spodnej priehradke sú 2 nádoby na zber druhotných surovín č. 987125 veľ. 25 alebo č. 987110 veľ. 45. Menšia priehradka je vhodná na skladovanie čistiacich prostriedkov a vybavenia.

Voľne konfigurovateľné vďaka širokému spektru príslušenstva a dokonalej kompatibilite so systémom GARANT easyFix. Všetky vonkajšie steny a stredná stena majú na všetkých stranách dierované priečky 9×9 mm v rastri 37 mm na umiestnenie príslušenstva na dierované priečky a háčikov a držiakov GARANT easyFix. Na rýchlu vizualizáciu môže slúžiť voliteľný nastaviteľný nadstavec antracitovej farby s piktogramom čistenia. Voliteľné uzamykateľné dvere ponúkajú možnosť bezpečného uskladnenia. Dvierka nie je možné kombinovať s držiakom papierových kotúčov.

Povrchová úprava farby:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nie je možné konfigurovať.**

Upozornenie:

Ďalšie príslušenstvo ako piktogramy, police, zásuvky a dvierka nájdete pod číslom 955474 – 955499.

Technický opis

Šírka	750 mm
Úžitková hĺbka	180/ 330 mm
Výška	1920 mm
Séria	Cleaning Tower
Hmotnosť	92 kg
Úžitková šírka	690 mm
Hĺbka	750 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Druh produktu	Stanica na čistenie