


Garant UNILINE

**CLEANING Tower typ H stacionárna, Typ: L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	987102 L
GTIN	4062406588915
Trieda položky	9GC

**Popis****Prevedenie:**

Modulárna čistiaca veža pre priamy prístup k čistiacim zariadeniam. CLEANING Tower asymetrický tvar H je **zaťažiteľný z oboch strán**. V spodnej priehradke sú 4 zberače recyklovateľných materiálov č. 987125 veľ. 25. Menšia priehradka je vhodná na skladovanie čistiacich prostriedkov a vybavenia.

Voľne konfigurovateľné vďaka širokému spektru príslušenstva a dokonalej kompatibilite so systémom Easyfix. Všetky vonkajšie steny a stredná stena majú na všetkých stranách dierované priečky  $\square$  9x9 mm v rastri 37 mm na umiestnenie príslušenstva na dierované priečky a háčikov a držiakov Easyfix. Na rýchlu vizualizáciu slúži nadstavec antracitovej farby s piktogramom čistenia. Voliteľné uzamykateľné dvere vo veľ. L poskytujú bezpečné uloženie. Dvierka nie je možné kombinovať s držiakom papierových kotúčov.

**Rozsah balenia:**

CLEANING Tower tvar H asymetrický; nadstavec č. 955476 veľ. L

**Povrchová úprava farby:**

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. **Nie je možné konfigurovať.**

**Technický opis**

Nosnosť	150 kg
Šírka	750 mm
Hĺbka	750 mm
Hmotnosť	96 kg
Úžitková šírka	690 mm
Výška	2140 mm
Úžitková hĺbka	180/ 330 mm
Séria	Cleaning Tower
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Druh produktu	Stanica na čistenie

## Príslušenstvo

Nástavec preUNI Tower L Typ GREY	955476 GREY
Piktogram UNI Line Typ CLEANING	955474 CLEANING