



Sada pilníkov s 2-zložkovou rukoväťou, 6-dielna, vo zvinovacom púzdre Kov/drevo, Sek 2, Dĺžka bez pántu: 250mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	517417 250
GTIN	4009215192285
Trieda položky	56B

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

Kvôli ochrane pilníkov sú súpravy prehľadne uložené v **robustných nylonových rolovacích obaloch**.

Chránené pilníky nemôže nič znečistiť a nedochádza k ich poškodeniu; to zabezpečuje konštantne vysoký výkon pilníkov, hladké plochy pilníka a predĺženú životnosť.

Sek 2 = stredný.

S ergonomickými 2-zložkovými rukoväťami.

Použitie:

Kvalitný pilník na dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom opracovania pilníkom.

Rozsah balenia:

6-dielna sada pilníkov s **plochou, polgulaťou a okrúhlu rašplou na drevo** a jedným **plochým, polgulaťým a okrúhlym pilníkom na kov**.

Technický opis

Atribút Názov produktu	Sek 2
Sek	2
Norma	DIN 7261
Počet samostatných pilníkov	6
Druh produktu	Dielenský pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		

Príslušenstvo

Okrúhly pilník Dĺžka bez pántu 250	514200 250
Polguľatý pilník Dĺžka bez pántu 250	513200 250
Rašpľa na drevo, guľatá Dĺžka bez pántu 250	519370 250
Rašpľa na drevo, plochá Dĺžka bez pántu 250	519300 250
Plochý pilník Dĺžka bez pántu 250	510200 250
Rašpľa na drevo, polguľatá Dĺžka bez pántu 250	519330 250