


HOLEX**TK fréza, TiAlN, Ø h10 DC: 18mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	203240 18
GTIN	4045197119049
Trieda položky	12X

Popis**Prevedenie:**

Zosilnené jadro a geometria na tvrdé frézovanie, bez dynamického sklonu krútenia.

Použitie:

Okrúživé frézovanie ako dokončovacia operácia.

(rezanie tváre len s malou hĺbkou rezu).

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	18 mm
Počet zubov Z	8
Posuv f_z pre orezávanie v oceli < 55 HRC	0,05 mm
Ø stopky D_s	18 mm
Celková dĺžka L	92 mm
Dĺžka britov L_c	32 mm
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerancia menovitého Ø	h10
Uhol sklonu zubov	50 Stupeň
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM

Norma	DIN 6527
Typ	H
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,05×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	95	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	85	P
Oceľ < 50 HRC	vhodný	75	H
Oceľ < 55 HRC	vhodný	65	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	50	H
Oceľ < 65 HRC	podmienene vhodný	30	H
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB