

Garant**TK odihlovač 90°, bez povlaku, Ø h6 DC: 6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	208162 6
GTIN	4045197537256
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:

So špeciálnym uhlom stočenia, s mäkkým rezom.

Tolerancia: **Rozmer S = ±0,2 mm.****Použitie:**Vynikajúce na **zrážanie** a **odihlovanie** hrán obrobkov, ako aj na **opracovanie kontúr.**

Technický opis

Počet zubov Z	6
Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ²	0,03 mm
Rozmer S	4,2 mm
Ø rezných hrán D_c	6 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Celková dĺžka L	57 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Úkosové frézovanie	45 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N

Tolerancia menovitého Ø	h6
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Odihlovač

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	180	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	105	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	55	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	35	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	40	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	30	M
GG(G)	vhodný	55	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		