

Garant**TK odihlovač 60°, bez povlaku, Ø h6 DC: 8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 208166 8 |
| GTIN | 4045197537362 |
| Trieda položky | 11X |

Popis

Prevedenie:

So špeciálnym uhlom stočenia, s mäkkým rezom.

Tolerancia: **Rozmer S = ±0,2 mm.****Použitie:**Vynikajúce na **zrážanie** a **odihlovanie** hrán obrobkov, ako aj na **opracovanie kontúr.**

Technický opis

| | |
|---|------------------|
| Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ² | 0,04 mm |
| Počet zubov Z | 6 |
| Ø rezných hrán D_c | 8 mm |
| Rozmer S | 7,9 mm |
| Ø stopky D_s | 8 mm |
| Celková dĺžka L | 63 mm |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 |
| Rohový uhol úkosu | 60 Stupeň |
| Úkosové frézovanie | 30 Stupeň |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |
| Typ | N |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Tolerancia menovitého Ø | h6 |
| Smer podávania | horizontálny a šikmý |
| Uhol zápustného hrotu | 60 Stupeň |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Tolerancia stopky | h6 |
| Farebný krúžok | zelená |
| Druh produktu | Odihlovač |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 180 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 140 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 105 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 70 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 60 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 55 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 35 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 40 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 30 | M |
| GG(G) | vhodný | 55 | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| mokrú minimálne | podmienene vhodný | | |
| vzduch | podmienene vhodný | | |