

**HOLEX****TK fréza, TiAlN, Ø h10 DC: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 203240 10     |
| GTIN             | 4045197119001 |
| Trieda položky   | 12X           |

**Popis****Prevedenie:**

Zosilnené jadro a geometria na tvrdé frézovanie, bez dynamického sklonu krútenia.

**Použitie:**

**Okrúživé frézovanie ako dokončovacia operácia.**

(rezanie tváre len s malou hĺbkou rezu).

**Technický opis**

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Ø rezných hrán $D_c$                        | 10 mm                |
| Posuv $f_z$ pre orezávanie v oceli < 55 HRC | 0,038 mm             |
| Počet zubov Z                               | 6                    |
| Ø stopky $D_s$                              | 10 mm                |
| Celková dĺžka L                             | 72 mm                |
| Dĺžka britov $L_c$                          | 22 mm                |
| Smer podávania                              | horizontálny a šikmý |
| Stopka                                      | DIN 6535 HA s h6     |
| Tolerancia menovitého Ø                     | h10                  |
| Uhol sklonu zubov                           | 50 Stupeň            |
| Rohový uhol úkosu                           | 90 Stupeň            |
| Povrchová úprava                            | TiAlN                |
| Rezný materiál                              | VHM                  |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Norma                             | DIN 6527                       |
| Typ                               | H                              |
| Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie | 0,05×D pri obvodovom frézovaní |
| Vnútorne chladenie                | nie                            |
| Farebný krúžok                    | červená                        |
| Druh produktu                     | Rohová fréza                   |

### Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | $V_c$ | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 160   | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 95    | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 85    | P       |
| Oceľ < 50 HRC                 | vhodný            | 75    | H       |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            | 65    | H       |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            | 50    | H       |
| Oceľ < 65 HRC                 | podmienene vhodný | 30    | H       |
| mokrú minimálne               | podmienene vhodný |       |         |
| suché                         | vhodný            |       |         |
| vzduch                        | vhodný            |       |         |

### Služby

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Brúsenie stopky Typ HB | 129100 HB |
|------------------------|-----------|