

Garant**Hrubovacia a dokončovacia fréza, bez povlaku, Ø k10 DC: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	191700 8
GTIN	4045197104595
Trieda položky	11W

Popis**Prevedenie:****S podbrúseným profilom na hrubovanie a dokončovanie.**

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

Široké rezné zuby možno dobrušovať bez zmeny profilu.

Univerzálna fréza na obvodové frézovanie alebo na ponorné frézovanie a následný bočný posuv.

Výhoda:

Priaznivejší odvod triesky v porovnaní s frézami s viacerými reznými hranami vďaka väčšiemu priestoru na triesky.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	8 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,016 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,3 mm
Počet zubov Z	3
Ø stopky D_s	10 mm
Celková dĺžka L	88 mm
Dĺžka britov L_c	38 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerancia menovitého Ø	k10
Uhol sklonu zubov	25 Stupeň

Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Frézovací profil	NF
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	83	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	25	P
GG(G)	podmienene vhodný	23	K
CuZn	podmienene vhodný	55	N
Uni	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		