

**Plnoprofilová doštička 55° vnútorná pravá, HBF20, Počet chodov/palec: 14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	271980 14
GTIN	4062406593056
Trieda položky	22B

Popis**Prevedenie:**

Úplne spekaný materiál.

Technický opis

Stúpanie závitov	14 mm
Rezný materiál	HM
Typ	HBF20
Druh závitu	G
Druh závitu	BSW
Druh závitu	BSP
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Hrúbka	3,68 mm
Veľkosť doštičiek L	16 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	220	N
Hliník > 10 % si	vhodný	150	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	85	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	75	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	35	H
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	60	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	podmienene vhodný	130	N
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		