

Garant GRIDLINE

**Velkopriestorový/velkozátťažová skriňa s Celoplechové krídlové dvierka,
Výška: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942701 800
GTIN	4062406595487
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 30 × 28 G. Vhodné zásuvky: 26 × 24 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž polic v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo pre skrinky do veľkopriestorových a veľkozátťažových skriniek GridLine, pozri č. 942530 – 942610 a skupinu 95.

Použitie ako veľkozátťažová skrinka možné iba s veľkozátťažovou policou č. 942610.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka v G	28
Polohovanie rukoväti	hore

Úžitková výška	645 mm
Výška	800 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Šírka v G	30
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
ComfortClose	nie
Hĺbka	700 mm
Hmotnosť	56 kg
Šírka	750 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------