

Garant GRIDLINE

Velkopriestorový/velkozátťažová skriňa s Krídlové dvierka s priezorom, Výška: 800mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942703 800
GTIN	4062406595500
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 30 × 28 G. Vhodné zásuvky: 26 × 24 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž polic v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo pre skrinky do veľkopriestorových a veľkozátťažových skriniek GridLine, pozri č. 942530 – 942610 a skupinu 95.

Použitie ako veľkozátťažová skrinka možné iba s veľkozátťažovou policou č. 942610.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka	700 mm
Úžitková výška	645 mm

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka v G	28
Predné strany skriniek	Krídlové dvierka s priezorom
Polohovanie rukoväti	hore
Výška	800 mm
Šírka	750 mm
Šírka v G	30
ComfortClose	nie
Hmotnosť	56 kg
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11

914226 GP11