

Garant GRIDLINE

**Velkopriestorový/velkozátťažová skriňa s Celoplechové posuvné dvierka,  
Výška: 900mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942745 900
GTIN	4062406595876
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 60 × 28 G. Vhodné zásuvky: 26 × 20 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž polic v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo pre skrinky do veľkopriestorových a veľkozátťažových skriniek GridLine, pozri č. 942530 – 942610 a skupinu 95.

**Použitie ako veľkozátťažová skrinka možné iba s veľkozátťažovou policou č. 942610.**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Úžitková výška	763 mm
ComfortClose	nie
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Hmotnosť	113 kg

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Polohovanie rukoväti	hore
Šírka	1500 mm
Výška	900 mm
Hĺbka	700 mm
Šírka v G	60
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Hĺbka v G	28
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
------------------------------------	-------------