

Garant GRIDLINE

**Velkopriestorový/velkozátťažová skriňa s Celoplechové posuvné dvierka,
Výška: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942745 800
GTIN	4062406595869
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 60 × 28 G. Vhodné zásuvky: 26 × 20 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo pre skrinky do veľkopriestorových a veľkozátťažových skriniek GridLine, pozri č. 942530 – 942610 a skupinu 95.

Použitie ako veľkozátťažová skrinka možné iba s veľkozátťažovou policou č. 942610.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Hmotnosť	107 kg
Šírka v G	60
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina

Hĺbka v G	28
Polohovanie rukoväti	hore
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka	700 mm
Šírka	1500 mm
Úžitková výška	663 mm
Výška	800 mm
ComfortClose	nie
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
------------------------------------	-------------