


Garant GRIDLINE

**Velkopriestorový/velkozátťažová skriňa s Posuvné dvierka s priezorom,
Výška: 900mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942747 900
GTIN	4062406595890
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 60 × 28 G. Vhodné zásuvky: 26 × 20 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž polic v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo pre skrinky do veľkopriestorových a veľkozátťažových skriniek GridLine, pozri č. 942530 – 942610 a skupinu 95.

Použitie ako veľkozátťažová skrinka možné iba s veľkozátťažovou policou č. 942610.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
ComfortClose	nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	113 kg

Predné strany skriniek	Posuvné dvierka s priezorom
Polohovanie rukoväti	hore
Šírka v G	60
Výška	900 mm
Hĺbka v G	28
Hĺbka	700 mm
Úžitková výška	763 mm
Šírka	1500 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
------------------------------------	-------------