

Garant GRIDLINE

**Velkopriestorový/velkozátťažová skriňa s Celoplechové posuvné dvierka,  
Výška: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942765 800
GTIN	4062406595906
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 80 × 28 G. Vhodné zásuvky: 36 × 20 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo pre skrinky do veľkopriestorových a veľkozátťažových skriniek GridLine, pozri č. 942530 – 942610 a skupinu 95.

**Použitie ako veľkozátťažová skrinka možné iba s veľkozátťažovou policou č. 942610.**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Hĺbka	700 mm
Úžitková výška	663 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Hĺbka v G	28
Hmotnosť	125 kg

Polohovanie rukoväti	hore
Výška	800 mm
Šírka v G	80
Šírka	2000 mm
ComfortClose	nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
------------------------------------	-------------