

Garant GRIDLINE

**Velkopriestorový/velkozátážová skriňa s Celoplechové posuvné dvierka,
Výška: 900mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942765 900
GTIN	4062406595913
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 80 × 28 G. Vhodné zásuvky: 36 × 20 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo pre skrinky do veľkopriestorových a veľkozátážových skriniek GridLine, pozri č. 942530 – 942610 a skupinu 95.

Použitie ako veľkozátážová skrinka možné iba s veľkozátážovou policou č. 942610.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Polohovanie rukoväti	hore
ComfortClose	nie
Výška	900 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Úžitková výška	763 mm
Hĺbka	700 mm
Šírka v G	80
Hĺbka v G	28
Hmotnosť	131 kg
Šírka	2000 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
------------------------------------	-------------