

Garant**Bezpečnostná spojka Hadicová prípojka, Vnútorný Ø prípojky hadice (menovitá šírka): 11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080372 11
GTIN	4062406596279
Trieda položky	01A

Popis**Prevedenie:**

Bezpečnostná spojka GARANT je vysokovýkonná spojka s mimoriadne vysokou kapacitou prietoku z pozinkovanej ocele. Nové, vylepšené ovládanie jednou rukou.

Prietok: 2250 l/min, maximálny prevádzkový tlak 16 bar. Zodpovedá norme ISO 4414, ISO B a EN 983.

Upozornenie:

Séria GARANT zodpovedá európskemu štandardu 7,6 (menovitý Ø 7,6 mm, európsky profil) a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami.

Táto séria GARANT je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.

Technický opis

Hodnota prietoku	2250 l/min
Maximálny prevádzkový tlak	16 bar
Vnútorný Ø prípojky hadice (menovitá šírka)	11 mm
Druh produktu	Spojka

