

Garant**TK odihlovač vpred a späť, TiAlN, Ø DC: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	208180 6
GTIN	4045197129420
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:****Extra dlhá stopka.**

Dvojito brúsená hlava s uhlom 45°.

Použitie:Na **odihlovanie** a **zrezávanie hrán smerom dopredu** a dozadu aj na ťažko prístupných miestach.**Výborne sa hodí na kontúrovacie práce.****Technický opis**

Počet zubov Z	4
$L_4 + 0,5$	15 mm
Ø rezných hrán D_c	6 mm
$L_2 + 0,5$	4 mm
Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Tvar	špicatá
$\text{Ø } D_1 + 0,05$	3,9 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Úkosové frézovanie	dopredu a dozadu 45
Povrchová úprava	TiAlN

Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Tolerancia menovitého \varnothing	$\pm 0,05$
Uhol zápuštného hrotu	90 Stupeň
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,25xL2 pri obvodovom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Odihlovač

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	115	N
Hliník > 10 % si	vhodný	70	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	65	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	65	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	40	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	35	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	35	M
GG(G)	vhodný	40	K
Uni	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

