

**rapid****Navijak hadice z liateho hliníka, Typ: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080074 20
GTIN	4030704030092
Trieda položky	08A

**Popis****Prevedenie:**

Kotúč s hadicou s **vedenou**, ocelovými pružinami s dlhou životnosťou prevádzkovanou **automatikou vyťahovania a navíjania s viacnásobnou aretáciou na otáčku**.

Otvorený kotúč s hadicou so **skriňou z hliníkovej zliatiny**, pozinkovaným, **otočným výstupným strmeňom** a robustnou, **nylonom zosilnenou PVC hadicou**.

**Použitie:**

Vhodné pre vzduch.

Na zlepšenie ergonomie vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených hadicami ležiacimi na podlahe.

**Technický opis**

využitelná dĺžka hadice	20 m
Pripojenie výstup	3/8 palec
Materiál hadice	Polyvinylchlorid
Maximálny prevádzkový tlak	20 bar
Materiál krytu	Hliník

Pripojenie vstup	3/8 palec
Puzdro Šírka	380 mm
Výška puzdra	375 mm
Hĺbka puzdra	155 mm
Druh produktu	Navíjačka hadíc