

**HOLEX****Monodržiak doštičiek pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 50/75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	278043 50/75
GTIN	4062406601928
Trieda položky	22B

**Popis****Prevedenie:**

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm).  
Pre upichovacie doštičky č. 278029 – 278036.

**Upozornenie:**

$D_1$  = minimálny Ø pre 1. zápich/ $D_2$  = maximálny Ø pre 1. zápich.

$D_2 = 999$  v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

**Technický opis**

minimálny 1. Ø zápichu $D_1$	50 mm
maximálny 1. Ø zápichu $D_2$	75 mm
maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	14 mm
Šírka stopky b	20×20 mm
Skrutka	279816 4
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Šírka zápichu w	3; 4 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek

