

**HOLEX****Monodržiak doštičiek pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 65/100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 278045 65/100 |
| GTIN             | 4062406602093 |
| Trieda položky   | 22B           |

**Popis****Prevedenie:**

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm).  
Pre upichovacie doštičky č. 278029 – 278036.

**Upozornenie:**

$D_1$  = minimálny Ø pre 1. zápich/ $D_2$  = maximálny Ø pre 1. zápich.

$D_2 = 999$  v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

**Technický opis**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| maximálna hĺbka rezu $t_{max}$ | 14 mm            |
| maximálny 1. Ø zápichu $D_2$   | 100 mm           |
| minimálny 1. Ø zápichu $D_1$   | 65 mm            |
| Šírka stopky b                 | 25×25 mm         |
| Skrutka                        | 279816 4         |
| Druh použitia                  | pravé            |
| Vnútorne chladenie             | nie              |
| Šírka zápichu w                | 3; 4 mm          |
| Druh produktu                  | Držiak doštičiek |

