

**HOLEX****Rozvodný blok Pre pneumatické upínanie 1/4 palca, Počet pripojení distribútora: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080208 4
GTIN	4062406599102
Trieda položky	02A

**Popis****Prevedenie:**

Rozvodné bloky vyrobené z hliníka (červený elox) pre pneumatické vedenia. Môžu byť namontované priamo na stroji. Prehľadné usporiadanie pneumatických vedení zvyšuje bezpečnosť práce a výroby a centrálné napájanie šetrí energiu a hadicové vedenia.

**Rozsah balenia:**

Rozvodný blok s priemyselnou spojkou č. 080230 veľ. 1/4. Bez tesniacich uzáverov.

**Upozornenie:**

Vhodný uzáver nájdete pod č. 080207 V.

**Technický opis**

Šírka	43,5 mm
Pripojovací závit	1/4 palec
Počet distribučných terminálov	4
Vstupný závit	3/4 palec
Teplotný rozsah	-20 - 200 °C
Materiál púzdra	Hliník

Maximálny prevádzkový tlak	15 bar
Dĺžka	190 mm
Farba	cervená
Druh produktu	Rozvodný blok

## Príslušenstvo

Priemyselná spojkaVonkajší závit Pripojovací vonkajší závit 1/4	080230 1/4
Rozvodný blokPre pneumatické upínanie 1/4 palca Počet pripojení distribútora 4	080209 4