

HOLEX**Rozvodný blok Pre pneumatické upínanie 1/4 palca, Počet pripojení distribútora: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080209 4
GTIN	4062406605018
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

Rozvodné bloky vyrobené z hliníka (červený elox) pre pneumatické vedenia. Môžu byť namontované priamo na stroji. Prehľadné usporiadanie pneumatických vedení zvyšuje bezpečnosť práce a výroby a centrálné napájanie šetrí energiu a hadicové vedenia.

Rozsah balenia:

Rozvodný blok bez vsuviek, bez spojok a bez uzáveru.

Upozornenie:

Vhodný uzáver nájdete pod č. 080207 V.

Technický opis

Materiál púzdra	Hliník
Vstupný závit	3/4 palec
Dĺžka	190 mm
Maximálny prevádzkový tlak	15 bar
Šírka	43,5 mm
Teplotný rozsah	-20 - 200 °C
Pripojovací závit	1/4 palec
Počet distribučných terminálov	4

Farba	cervená
Druh produktu	Rozvodná skrinka