

Garant

TK hlava výstružníku HPC, tolerance stopky H7, INOX Priechodný otvor, TiAlN, Menovitý-Ø D: 15,201-Xmm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239730 15,201-X
GTIN	4062406606534
Trieda položky	23A

Popis**Prevedenie:**

Systém výstružníkov s vymeniteľnou hlavou **brúsené pre toleranciu IT7**. Geometria rezu prispôsobená aplikácii.

Chod systému $\leq 5 \mu\text{m}$ (v súvislosti s hlavou a držiakom) v zmontovanom stave.

S krátkymi reznými hranami a ľavotočivou špirálou.

Použitie:**Na priechodné otvory.**

Pre trenie HPC/HSC.

Upozornenie:

Celková užitočná dĺžka = L_1 (upínací prvok číslo 239740/239745) + l (výmenná hlava č. 239710 až 239720).

vhodný upínací kľúč č. 219987. Nadstavce pre momentové kľúče č. 219986.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Lehota dodania: 4 týždne

Minimálne objednávacie množstvo: 1 kus

Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	6
Dĺžka britov l_1	12 mm
Veľkosť upínania	12 mm

Dĺžka hlavy l	22 mm
Rozsah Ø	15,201 - 16,2 mm
Séria	TopCut
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Tolerancia vrtania	H7
Použitie pri type otvora	pri priechodnom otvore
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	áno
Pološtandard	áno
vhodný upínač	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na vystružovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	30	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	25	M
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		