

**Garant**

**TK hlava výstružníku HPC, tolerance stopky H7, INOX Priechodný otvor, TiAlN, Menovitý-Ø D: 13,201-Xmm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 239730 13,201-X |
| GTIN             | 4062406606510   |
| Trieda položky   | 23A             |

**Popis****Prevedenie:**

Systém výstružníkov s vymeniteľnou hlavou **brúsené pre toleranciu IT7**. Geometria rezu prispôsobená aplikácii.

**Chod systému  $\leq 5 \mu\text{m}$  (v súvislosti s hlavou a držiakom) v zmontovanom stave.**

S krátkymi reznými hranami a ľavotočivou špirálou.

**Použitie:****Na priechodné otvory.**

Pre trenie HPC/HSC.

**Upozornenie:**

**Celková užitočná dĺžka** =  $L_1$  (upínací prvok číslo 239740/239745) + l (výmenná hlava č. 239710 až 239720).

vhodný upínací kľúč č. 219987. Nadstavce pre momentové kľúče č. 219986.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Lehota dodania: 4 týždne

Minimálne objednávacie množstvo: 1 kus

Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené.

**Technický opis**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Dĺžka hlavy l      | 22 mm |
| Veľkosť upínania   | 12 mm |
| Dĺžka britov $l_1$ | 12 mm |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Počet rezných hrán Z     | 6                             |
| Rozsah Ø                 | 13,201 - 14,2 mm              |
| Séria                    | TopCut                        |
| Povrchová úprava         | TiAlN                         |
| Rezný materiál           | VHM                           |
| Norma                    | Výrobná norma                 |
| Tolerancia vrtania       | H7                            |
| Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore        |
| Stratégia obrábania      | HPC                           |
| Vnútorne chladenie       | áno                           |
| Pološtandard             | áno                           |
| vhodný upínač            | GARANT TopCut                 |
| Druh produktu            | Rezná vložka na vystružovanie |

## Údaje o užívateľovi

|                              | Zhoda  | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|--------|----------------|---------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný | 30             | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný | 25             | M       |
| Olej                         | vhodný |                |         |
| mokrý maximum                | vhodný |                |         |