

**Garant**

**Vystružovacia hlava Cermet HPC H7 ocel' Priechodný otvor, bez povlaku,  
Menovitý-Ø D: 26,201-Xmm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 239710 26,201-X |
| GTIN             | 4062406605551   |
| Trieda položky   | 23A             |

**Popis****Prevedenie:**

Systém výstružníkov s vymeniteľnou hlavou **brúsené pre výrobu v presnosti IT7**. Geometria nástroja prispôbena aplikácii.

**Obvodové hádzanie systému  $\leq 5 \mu\text{m}$  (Hlava a upínač) v zmontovanom stave.**

S krátkymi reznými hranami a ľavotočivou špirálou.

**Použitie:****Na priechodné otvory.**

Pre HPC/HSC výstružníky.

**Upozornenie:**

**Celková užitočná dĺžka** =  $L_1$  (upínacie teleso číslo 239740/239745) + l (výmenná hlava č. 239710 až 239720).

vhodný upínací kľúč č. 219987. Nadstavce pre momentové kľúče č. 219986.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Lehota dodania: 4 týždne

Minimálne objednávacie množstvo: 1 kus

Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené.

**Technický opis**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Počet rezných hrán Z | 6     |
| Dĺžka britov $l_1$   | 12 mm |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Dĺžka hlavy I            | 26 mm                         |
| Veľkosť upínania         | 24 mm                         |
| Rozsah Ø                 | 26,201 - 27,2 mm              |
| Séria                    | TopCut                        |
| Povrchová úprava         | bez povlaku                   |
| Rezný materiál           | Cermet                        |
| Norma                    | Výrobná norma                 |
| Tolerancia vrtania       | H7                            |
| Použitie pri type otvoru | pri priechodnom otvore        |
| Stratégia obrábania      | HPC                           |
| Vnútorne chladenie       | áno                           |
| Pološtandard             | áno                           |
| vhodný upínač            | GARANT TopCut                 |
| Druh produktu            | Rezná vložka na vystružovanie |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 140            | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 140            | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 140            | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 120            | P       |
| GG                            | podmienene vhodný | 160            | K       |
| GGG                           | podmienene vhodný | 140            | K       |
| Olej                          | vhodný            |                |         |
| mokrý maximum                 | vhodný            |                |         |