

**Súprava vyvrtávacích tyčí ocel' bez VCH, ľavé, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255161 1
GTIN	4062406609481
Trieda položky	29W

Technický opis

Držiak ISO-kód	S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	20 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	25 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	20 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Odsadenie stredu L_3	11 mm
Odsadenie stredu L_3	13 mm
Odsadenie stredu L_3	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Výška upínania L_2	15,25 mm

Výška upínania L ₂	15,25 mm
Výška upínania L ₂	19 mm
Náhradný diel	259981 10
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Rezný materiál	Oceľ
Vnútorané chladenie	nie
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč